

Panel abatible



Los paneles abatibles permiten que un panel montado en la parte delantera gire hacia afuera de una abertura del marco gabinete. Este accesorio incluye un panel y todos los herrajes necesarios. Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.

CARACTERÍSTICAS

Paneles abatibles disponibles para gabinetes de 600, 700 y 800 mm de ancho

El pivote cargado al resorte permite una instalación sencilla

Los bloques de bisagra son negros anodizados; los soportes y el panel tienen un acabado blanco pintado

Se proporcionan cerrojos de cuarto de vuelta para asegurar el panel abatible en la posición cerrada.

Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.

Se incluye todo el herraje de montaje necesario

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm
Acabado: Polvo recubierto
Color: Blanco

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con ancho de bastidor	Envío rápido
PSP146	91260	Acero suave	600mm	No
PSP148	91920	Acero suave	800mm	No
PSP168	91930	Acero suave	800mm	No
PSP186	91280	Acero suave	600mm	No
PSP188	91940	Acero suave	800mm	No
PSP206	91830	Acero suave	600mm	No
PSP208	91950	Acero suave	800mm	No
PSP226	91840	Acero suave	600mm	No
PSP228	91960	Acero suave	800mm	No
PSP76	91250	Acero suave	600mm	No
PSP78	91910	Acero suave	800mm	No
PSP147	91860	Acero suave	700mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.