

Placa de montaje VJ

Las placas de montaje VJ permiten un cómodo montaje de componentes dentro de los gabinetes VJ.



CARACTERÍSTICAS

Permite un cómodo montaje de componentes dentro de los gabinetes VJ.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
MP1008A	MP1008A	254mm	203mm	2mm	Aluminio	Molino
MP1210A	MP1210A	305mm	254mm	2mm	Aluminio	Molino
MP1412A	MP1412A	356mm	305mm	2mm	Aluminio	Molino
MP1614A	MP1614A	406mm	356mm	2mm	Aluminio	Molino
MP1816A	MP1816A	457mm	406mm	2mm	Aluminio	Molino
MP2016A	MP2016A	508mm	406mm	2mm	Aluminio	Molino
MP606A	MP606A	152mm	152mm	2mm	Aluminio	Molino
MP806A	MP806A	203mm	152mm	2mm	Aluminio	Molino
MP3024A	MP3024A	762mm	610mm	2mm	Aluminio	Molino
MP3030A	MP3030A	762mm	762mm	2mm	Aluminio	
MP1008S	MP1008S	254mm	203mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP1210S	MP1210S	305mm	254mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP1412S	MP1412S	356mm	305mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP1614S	MP1614S	406mm	356mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP1816S	MP1816S	457mm	406mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP2016S	MP2016S	508mm	406mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP606S	MP606S	152mm	152mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP806S	MP806S	203mm	152mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
MP3024S	MP3024S	762mm	610mm	2.5mm	Acero suave	Polvo recubierto
MP3030S	MP3030S	762mm	762mm	2.5mm	Acero suave	Power Coated
MP606N	MP606N	152mm	152mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP1008N	MP1008N	254mm	203mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP1210N	MP1210N	305mm	254mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP1412N	MP1412N	356mm	305mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP1614N	MP1614N	406mm	356mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP1816N	MP1816N	457mm	406mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP2016N	MP2016N	508mm	406mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP806N	MP806N	203mm	152mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP3024N	MP3024N	762mm	610mm	6.4mm	No metálico	Suave mate
MP3030N	MP3030N	762mm	762mm	6.4mm	No metálico	Suave mate

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.