

Placa de montaje aislante, AMI



Se trata de una placa de montaje fácil de mecanizar que evitará el contacto no deseado entre los componentes eléctricos y el armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje aislante para los armarios murales. Ajustable en cualquier profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS, por favor consulte el catálogo de repuestos.

Material: Baquelita.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 4mm
Material: Baquelita
Color: Negro
Acabado: Suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Material del armario
AMI02020	AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Acero suave
AMI02520	AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Acero suave
AMI02525	AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Acero suave
AMI03025	AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Acero suave
AMI03030	AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Acero suave
AMI03040		300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Acero suave
AMI03525		350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Acero suave
AMI04030	AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Acero suave
AMI04040	AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Acero suave
AMI04050		400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Acero suave
AMI04060	AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Acero suave
AMI05030	AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Acero suave
AMI05040	AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Acero suave
AMI05050	AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Acero suave
AMI06040	AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Acero suave
AMI06050	AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Acero suave

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Material del armario
AMI06060	AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Acero suave
AMI06080	AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Acero suave
AMI07050	AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Acero suave
AMI08040		800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Acero suave
AMI08060	AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Acero suave
AMI08080		800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Acero suave
AMI10060	AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Acero suave
AMI10080	AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Acero suave
AMI12060		1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Acero suave
AMI12080	AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Acero suave

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No es adecuado para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.