

C3SW Side Weldable Half-Coupler, Flat



CARACTERÍSTICAS

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Machined from weldable grades of steel

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Altura 1 (H1)
EL20C3SWN	20 mm	#6	20M	50 mm	108mm	45mm
EL25C3SWN	25 mm	#8	25M	50 mm	118mm	48mm
EL28C3SWN	28 mm	#9	30M	60 mm	118mm	56mm
EL32C3SWN	32 mm	#10		60 mm	118mm	56mm
EL36C3SWN	36 mm	#11	35 MILLONES	80 mm	118mm	69mm

Table 2/2


Número de catálogo	Altura 2 (H2)	Profundidad de la barra (BD)	Peso por unidad
EL20C3SWN	19mm	28mm	1.52 kg
EL25C3SWN	21mm	34mm	1.63 kg
EL28C3SWN	25mm	38mm	2.33 kg
EL32C3SWN	25mm	40mm	2.25 kg
EL36C3SWN	30mm	43mm	3.88 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE