


# Máquina de corte NC-CUT



La máquina semiautomática NC-CUT optimiza el corte de ductos para cableado y rieles DIN para aumentar la productividad de la mano de obra y minimizar los residuos de corte. Tome el control y aproveche la automatización importando al software de la máquina sus planos de disposición de paneles de montaje ya creados; NC-Cut proporciona una lista de cortes simplificada y le guía a través de los cortes con facilidad.

## CARACTERÍSTICAS

Los topes motorizados guían el material a través de las cizallas para eliminar la medición manual.

Las cizallas de alta calidad garantizan cortes precisos y una larga vida de la herramienta.

Cada pieza recortada recibe una etiqueta impresa para asegurar la colocación correcta en el panel de montaje.

Longitud recortada (máxima/mínima) 2,200 mm/140 mm (86.6 pulg./5.5 pulg.)

Dimensiones de la máquina (Alto x Ancho x Profundidad) 860 x 4,220 x 675 mm (33.8 x 166 x 26.5 pulg.) (ensamblados, sin soportes de vibración)

Altura/ajuste de montaje antivibratorio de 40 mm/0-20 mm (1.57 pulgadas/0-.78 pulg.)

Precisión repetida 0.5 mm

Corta ductos de cable de hasta 125 mm (4,9 in) de ancho

Corta rieles DIN de tipo NS 15, NS 35/7,5 y NS 35/15

Corta barras colectoras de tipo NLS-CU 3/10

Rated voltage 110-240V 1~ 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |        |         |       |              |
|--------------------|--------|---------|-------|--------------|
| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Envío rápido |
| NC-Cut             | 860mm  | 4220mm  | 675mm | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.