

Panel de 19 pulgadas con bisagra inferior



El panel con bisagras gira 90 grados con tope positivo, lo que proporciona una plataforma estable para interconectores chiqueadores. Los tornillos de mariposa fijan el panel en posición vertical. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. La cubierta protege el equipo y los cables. Se envía totalmente ensamblado. Velcro® es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL C22.2 N.º 182.4, File No. E230874

cUL CSA C22.2 No. 182.4 Listed, File No. E230874

EIA 310-D

CARACTERÍSTICAS

El panel abisagrado gira a 90 grados con tope positivo, lo que proporciona una plataforma estable para interconectores de troquelado.

Los tornillos de mariposa fijan el panel en posición vertical.

Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable.

La cubierta protege el equipo y los cables.

Se envía totalmente ensamblado.

ESPECIFICACIONES

Color:	Jet Black
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9005

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Grosor del cuerpo	Grosor de puerta
E19BHPM8U12	11011	356mm	508mm	305mm	1.5mm	2.7mm
E19BHPM6U12	11008	267mm	508mm	305mm	1.5mm	2.7mm
E19BHPM4U12	11007	203mm	508mm	305mm	1.5mm	2.7mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.