


Base de pedestal de 100 mm ProLine



Las bases de pedestal se instalan debajo del gabinete para dejar espacio para que los cables entren desde abajo. Una base de pedestal consta de cuatro soportes de esquina conectados a cuatro paneles de acceso. Los soportes de esquina son de aluminio fundido. Los paneles de acceso se fijan a los soportes de esquina con tornillos. Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios. Solicite un sistema de placas de montaje para proporcionar protección de Tipo 12 cuando utilice una base de pedestal.

CARACTERÍSTICAS

Se incluye todo el herraje de montaje necesario

Pida con un sistema de placa de montaje para proporcionar protección de Tipo 12 cuando utilice una base de pedestal.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm
Color: Jet Black
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 9005

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor	Envío rápido
PPB166	97370	Acero suave	600 x 600mm	No
PPB168	97380	Acero suave	600 x 800mm	No
PPB185	97430	Acero suave	800 x 500mm	No
PPB188	97450	Acero suave	800 x 800mm	No
PPB164	97350	Acero suave	600 x 400mm	No
PPB186	97440	Acero suave	800 x 600mm	No
PPB1105	97470	Acero suave	1000 x 500mm	No
PPB1106	97480	Acero suave	1000 x 600mm	No
PPB1108	97490	Acero suave	1000 x 800mm	No
PPB184	97420	Acero suave	800 x 400mm	No
PPB145	25579	Acero suave	400 x 500mm	No
PPB146	25589	Acero suave	400 x 600mm	No
PPB165	97360	Acero suave	600 x 500mm	No
PPB176	97390	Acero suave	700 x 600mm	No
PPB178	97400	Acero suave	700 x 800mm	No
PPB189	97460	Acero suave	800 x 900mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor	Envío rápido
PPB179	97410	Acero suave	700 x 900mm	No
PPB1124	23419	Acero suave	1200 x 400mm	No
PPB1125	23429	Acero suave	1200 x 500mm	No
PPB1126	23439	Acero suave	1200 x 600mm	No
PPB1128	23449	Acero suave	1200 x 800mm	No
PPB1165	23459	Acero suave	1600 x 500mm	No
PPB1166	23469	Acero suave	1600 x 600mm	No
PPB1168	23479	Acero suave	1600 x 800mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE