


Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine



Los respiraderos se ajustan a cubierta ProLine estándar con aberturas de respiradero o pueden instalarse en campo en cualquier cubierta sólida ProLine. El respiradero pagoda cuenta con un soplador centrífugo integral montado en una carcasa que incluye una capucha extraíble a prueba de goteo, un protector dactilar de malla de alambre, una junta perimetral y un bloque de terminales. Los elementos de respiradero de Pagoda compatibles electromagnéticos (EMC) incluyen una pantalla conductora, una junta conductora, un filtro de línea y un cable de alimentación de 6 pies con cables con terminales peladas.

CARACTERÍSTICAS

Soplador centrífugo integrado montado en una carcasa protectora

Puede instalarse en cualquier ProLine o en un puerto sólido ProLine G2

La cubierta elevada protegida por goteo se puede extraer desde el interior del gabinete

La carcasa incluye una capucha extraíble a prueba de goteo, un protector dactilar de malla de alambre y una junta perimetral.

Opciones de cable conductor o de cable de alimentación

Clasificación UL Tipo 1; instalar este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1

Herrajes de instalación incluidos

115V or 230V versions

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.52mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tensión CA	Hercio	Carga completa	Envío rápido
PPTHP2	24379	Acero suave	230V		0.9A	No
PPTHP2EMC	27689	Acero suave	230V		0.9A	No
PPTHP1EMC	27679	Acero suave	115V		1.7A	No
PPTHP1	24369	Acero suave	115V	60Hz	1.7A	No
PPTHP1C	11096	Acero suave	115V		1.7A	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.