

# Secciones de transposición, cubierta abisagrada, tendido



Las secciones de transposición de cubierta con bisagras empotradas se usan cuando es necesario girar el lado abierto del recorrido del ducto a 90°, al mismo tiempo que se mantiene la función de empotrado.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

---

Certificado por la Canadian Standards Association.

## CARACTERÍSTICAS

---

Las secciones de transposición de la cubierta con bisagras empotrada se usan cuando es necesario girar el lado abierto del recorrido del ducto a 90 grados, al mismo tiempo que se mantiene la función de empotrado.

ESPECIFICACIONES

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Código de color: | ANSI 61                       |
| Acabado:         | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color:           | Gris                          |
| Material:        | Acero suave                   |

| Table 1/1          |                    |                          |        |         |         |                             |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo                     | Altura | Anchura | Espesor | Número de placas selladoras |
| F22LE9KOKT         | 19760              | Sección de transposición | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | 1                           |
| F22LE9KT           | 19750              | Sección de transposición | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | 1                           |
| F22LKOKT           | 19780              | Sección de transposición | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | 1                           |
| F22LKT             | 19770              | Sección de transposición | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | 1                           |
| F44LE9KOKT         | 19800              | Sección de transposición | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F44LE9KT           | 19790              | Sección de transposición | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F44LKOKT           | 19820              | Sección de transposición | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F44LKT             | 19810              | Sección de transposición | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F66LE9KOKT         | 19840              | Sección de transposición | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F66LE9KT           | 19830              | Sección de transposición | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F66LKOKT           | 19860              | Sección de transposición | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F66LKT             | 19850              | Sección de transposición | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F88LE9KOKT         | 19450              | Sección de transposición | 203mm  | 203mm   | 1.9mm   | 1                           |
| F88LE9KT           | 19440              | Sección de transposición | 203mm  | 203mm   | 1.9mm   | 1                           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**