

# BEP Bar End Protector



Bar end protectors are placed onto the ends of threaded reinforcing steel bars. These protective caps help prevent damage to the nVent LENTON threads and help keep dirt and water out of the threads during storage, transportation and installation.

## CARACTERÍSTICAS

Easy to install and remove

Color coded for the appropriate reinforcing bar size

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Color    |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|
| ELBEP12            | 12 mm                                   | #4                                      | 10M                        | Rojo     |
| ELBEP16            | 16 mm                                   | #5                                      | 15M                        | Negro    |
| ELBEP20            | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | Amarillo |
| ELBEP22            | 22 mm                                   | #7                                      |                            | Azul     |
| ELBEP25            | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | Rojo     |
| ELBEP28            | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | Negro    |
| ELBEP32            | 32 mm                                   | #10                                     |                            | Amarillo |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Color |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------|
| ELBEP36            | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | Azul  |
| ELBEP43            | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | Rojo  |
| ELBEP57            | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | Azul  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE