

One-Piece Flange Coupler, 28 mm, #9, 30M

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL28SANSPO04



One-piece flange couplers are ideal for eliminating protruding dowel bars in segmental pour applications. The flange side of the coupler is typically tack or seal welded to cast-in-place structural steel walls commonly found in most modern nuclear reactor designs.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Tack welding allows the coupler to be used for positioning of a bent bar on the first bar

Installs quickly and easily

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Tamaño de las barras de armado, métrico: 28 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #9

Tamaño de armadura, Canadá: 30M

Diámetro 1 (Ø1): 50 mm

Diámetro 2 (Ø2): 38 mm

Longitud 1 (L1): 91 mm

Longitud 2 (L2): 75 mm

Profundidad de la barra (BD): 38mm

Espacio de la barra (BG): 16mm

Peso por unidad: 0.57 kg


Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

Cantidad del paquete: 34

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE