


Placa de cubierta de unidad enchufable tipo marco, con perforación para carriles guía, 21 HP, PCB 227 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

34813-921



Placa de cubierta para unidades enchufables tipo bastidor, con perforación para la fijación del carril guía. La perforación garantiza un caudal de aire de aproximadamente 60%. La placa se inserta en una ranura del panel lateral.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caudal de aire en área perforada aprox. 60 %

La placa de la cubierta se inserta arriba e abajo entre los paneles laterales

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 21HP

Fondo (D): 227mm

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Zinc plateado

Material: Acero

Tipo de producto: Tapa

Tipo: screw-fixed


Compatible con: Frame Type Plug-in Unit

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida rieles de guía para instalar en la unidad de enchufe por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE