

Diapositiva telescópica universal, delgada, 2 U

Diapositiva telescópica universal delgada, 2 U.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ancho de carril k = 9,7 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 429 mm

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)

Bloqueo en la extensión completa

Capacidad de carga estática por par 46 - 57 kg

Longitud de extensión > 110 %

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero
Tipo de producto:	Diapositiva telescópica
Acabado:	Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
20110-071	356mm	2	57kg	Universal	No

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
20110-077	610mm	2	46kg	Universal	No
20110-076	584mm	2	46kg	Universal	No
20110-075	559mm	2	46kg	Universal	No
20110-074	508mm	2	55kg	Universal	No
20110-072	406mm	2	55kg	Universal	No
20110-073	457mm	2	55kg	Universal	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, esto también en otros gabinetes de 19".

Para montar en el avión de 19" por favor ordene el kit de montaje por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE