


# Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong

## Power Utilities



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Profundidad de la placa | Ancho de ranura | Color | Material | Familia de productos | Tipo de producto |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|------------------|
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|------------------|

|           |        |     |       |          |                                                                                                          |              |
|-----------|--------|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 34562-884 | 340 mm | 2   | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34562-885 | 400 mm | 2   | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34562-881 | 160 mm | 2   | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34562-883 | 280 mm | 2   | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34562-882 | 220 mm | 2   | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34564-881 | 160 mm | 2.5 | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |

|           |        |     |       |          |                                                                                                          |              |
|-----------|--------|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 34564-882 | 220 mm | 2.5 | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34564-883 | 280 mm | 2.5 | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34564-884 | 340 mm | 2.5 | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |
| 34564-885 | 400 mm | 2.5 | Plata | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO,<br>InPac | Guía de tren |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo            | Compatible con           |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 34562-884          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34562-885          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34562-881          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34562-883          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34562-882          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |

| Número de catálogo | Tipo            | Compatible con           |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 34564-881          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34564-882          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34564-883          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34564-884          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |
| 34564-885          | Servicio pesado | Subpistas, Casos, Chasis |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**