

H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour


Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
16M24SM	173720	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M24SM	171720	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
24M24SM	176690	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
812M24SM	160050	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, ITB, UL
16M58SM	173730	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
20M58SM	173770	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
24M58SM	173800	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
812M58SM	160060	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL, ITB
812M912SM	160070	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, ITB, UL
16M912SM	173740	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
20M912SM	173780	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M912SM	173810	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
32M912SM	173850	50 - 60 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

