


Novastar Frame, Heavy-Duty

Power Utilities



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
--------------------	-----------------	--------	---------	-------	-------	-----------------

28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021

28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Material del bastidor	Tipo de producto	Carga estática	Tipo
--------------------	-----------------------	------------------	----------------	------

28230-056	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-189	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-192	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-193	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-310	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-370	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-430	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-196	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-197	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-314	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-374	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-434	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-200	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-201	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-319	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-379	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-439	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-204	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-205	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado

28230-328	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-388	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-448	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-208	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-209	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-332	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-392	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-452	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-212	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-213	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-337	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-397	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-457	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-216	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-217	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-341	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-401	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado
28230-461	Aluminio	Gabinete / Rack Frame	400 kgf	Servicio pesado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.