

# Varistar CP Mobile Base/Plinth

## Power Utilities

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

### CARACTERÍSTICAS

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo   | Color      | Código de color | Tipo de producto            | Tipo                  |
|--------------------|---------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 21630-658          | 600 mm  | 1000 mm | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |
| 21630-655          | 600 mm  | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |
| 21630-657          | 600 mm  | 900 mm  | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |
| 21630-656          | 600 mm  | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |
| 21630-661          | 800 mm  | 600 mm  |            |                 | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |
| 21630-663          | 800 mm  | 900 mm  | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |
| 21630-664          | 800 mm  | 1000 mm | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Color      | Código de color | Tipo de producto            | Tipo                  |
|--------------------|---------|--------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 21630-662          | 800 mm  | 800 mm | Gris negro | RAL 7021        | Gabinete / base de bastidor | Zócalo de base, móvil |

Table 2/2

| Número de catálogo | Compatible con |
|--------------------|----------------|
| 21630-658          | Varistar CP    |
| 21630-655          | Varistar CP    |
| 21630-657          | Varistar CP    |
| 21630-656          | Varistar CP    |
| 21630-661          | Varistar CP    |
| 21630-663          | Varistar CP    |
| 21630-664          | Varistar CP    |
| 21630-662          | Varistar CP    |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.