

Varistar CP Perforated, Seismic Base Plate, EMC, for Rear Cable Ducting

Power Utilities

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

CARACTERÍSTICAS

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Color	Código de color	De conformidad con	Material
20630-328	600 mm	1200 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-326	600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-325	600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-327	600 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-329	800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Deconformidad con	Material
20630-330	800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-331	800 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-332	800 mm	1200 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
20630-328	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-326	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-325	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-327	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-329	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-330	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-331	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-332	Gabinete / base de bastidor	Placa base, perforada	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.