


# Kit de Unidad Enchufable con Mango IET, Blindado, Negro 3 U, 12 HP

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**20848-765**



Unidad enchufable, con mango de insertor/extractor IET negro, 3 U, montaje frontal. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal en forma de U para junta textil

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

Habilite la instalación de un microswitch

Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 12HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de mango: IET

Montaje: Atornillado delantero

Tipo de junta EMC: Textil

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Grabado

Bordes tratados: No

De conformidad con: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura: 128.4mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Altura del rack: 3U

Tipo: Panel frontal con mango (PIU)

Anchura: 60.6mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**