


# RatiopacPRO EMC Kit de blindaje, Panel frontal a panel lateral



Para blindaje EMC vertical entre el panel delantero o trasero y el panel lateral. El soporte se puede atornillar al panel lateral y acepta blindajes textiles o de acero inoxidable.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para blindaje EMC vertical entre el panel delantero / trasero y el panel lateral

Alcance de la entrega suficiente para un caso

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio; Elastómero termoplástico; Acero inoxidable; Latón |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE                               |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de blindaje                                             |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 24571-332          | 4U              | 1                    | No           |
| 24571-333          | 6U              | 1                    | No           |
| 24571-334          | 2U              | 1                    | No           |

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 24571-335          |                 | 1                    | No           |
| 24571-331          | 3U              | 1                    | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE