


Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°

Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización

Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura

ESPECIFICACIONES

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)
SLK2C50	196732	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)
SLK2C200	196600	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3C200	196730	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3C50	196731	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
SLK2C50	196732	UL, cUL
SLK2C200	196600	ITB, UL, cUL
SLK3C200	196730	
SLK3C50	196731	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los dispositivos de bloqueo deben ser usados solamente con los cables en carrete nVent CADDY Speed Link y accesorios del mismo diámetro específico. No usar con ningún otro tipo de cable.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

