

# Clip para bandeja de cesta de alambre



El clip para bandeja de cesta de alambre KBT es una solución que se instala fácilmente y ahorra tiempo para fijar la bandeja de forma segura al canal strut. Simplemente coloque la bandeja de cesta arriba del canal strut, ubique el clip KBT sobre la bandeja hasta la posición deseada, apriete el KBT y deslícelo en el lugar que quiera para realizar la conexión. ¡Es así de simple! La instalación queda completa sin ninguna herramienta o tornillería adicional. El clip para bandeja de cesta de alambre KBT es otra solución que ahorra tiempo, diseñada para que los contratistas completen proyectos de forma más rápida, más fácil y más eficiente.

## CARACTERÍSTICAS

Sujeta la bandeja de cesta de alambre al strut sin tornillería adicional

No requiere herramientas

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1


| Número de catálogo | Número de artículo | Material     | Acabado            | Tamaño del cable | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|
| KBT                | 170011             | Spring Steel | nVent CADDY Armour | 4 - 8 mm         | 74mm         | 16 mm       |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Usar dos clips por cada soporte de canal strut para bandejas de hasta 300 mm. Use tres clips por cada soporte de canal strut para bandejas hasta de 457 mm y agregar un clip por cada ancho adicional de bandeja de 150 mm.

Sin capacidad de carga, solamente para posicionamiento.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

