


Placa de conexión a tierra de cobre con aditamentos para cable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las placas de unión brindan puntos de conexión a la placa para conexión a tierra

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Número de conexiones de cable	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	Certificaciones
LPC756	2	609.6 mm	609.6mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Número de conexiones de cable	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	Certificaciones
LPC755	1	914.4 mm	914.4mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC754	1	457.2 mm	457.2mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC750	2	304.8 mm	609.6mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC753	1	304.8 mm	609.6mm	0.81 mm	
LPC752	2	914.4 mm	914.4mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC751	2	457.2 mm	457.2mm	0.81 mm	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.