

Base de pila industrial con poste, tendido de cable horizontal/vertical



CARACTERÍSTICAS

Base de terminal aéreo fundida para usar con conductores colocados en posición vertical u horizontal

Terminación roscada soldada para usar con anclajes de expansión

ESPECIFICACIONES

Material: Bronce
Tamaño del conductor, UL: Clase 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud de rosca (TL)	Fondo (D)	Altura (H)
LPC436LG	Desnudo	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	152.4 mm
LPC436SH	Desnudo	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	152.4 mm
LPLC436SH	Plomo cubierto	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	152.4 mm
LPLC436LG	Plomo cubierto	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	152.4 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
--------------------	-------------	-----------------

LPC436LG	76.2 mm	0.73 kg
LPC436SH	76.2 mm	0.73 kg
LPLC436SH	76.2 mm	1.9 kg
LPLC436LG	76.2 mm	1.9 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando corresponda, el espesor del revestimiento de plomo tiene un mínimo de 1/16 pulg. (1,59 mm) y no se incluye en las dimensiones mencionadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE