


Divisor de la Entrada de Cables Conectada, CCFD



Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando. Un click confirma que la instalación es correcta. Esta configuración de entrada de cables flexible le permite adaptarse a diversos requisitos para cables, líneas, tubos y líneas neumáticas e hidráulicas.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 5 unidades

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCFD1	58331	5mm	45mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFD2	58332	25mm	45mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFD4	58333	45mm	45mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFD6	58334	70mm	45mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.