

CableRack



CableRack se utiliza para el montaje de charola pasacables o escaleras y para asegurar equipos de rack de 19 pulg. para centros de datos, salas de telecomunicaciones y otros lugares. El rack fijo de marco abierto permite suspender equipos de rack de 19 pulg. desde la escalerilla o la charola pasacables. El rack tiene orificios roscados universales según los estándares del sector para adaptarse a aplicaciones típicas. Estos racks de marco abierto son ideales para aplicaciones de cableado de alta densidad que requieren el montaje del equipo por encima del gabinete y proporcionan el máximo acceso a los cables y al equipo. CableRack es ideal para aplicaciones de centros de datos, ya que amplía el equipamiento a un nivel superior al gabinete, al tiempo que proporciona mayor densidad de cableado y equipos.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Con capacidad nominal de hasta 60 lb con un factor de seguridad 4X

Rated to 60 lbs. with a 4X safety factor

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para adaptarse a todos los equipos de rack estándar de 19 pulgadas

El montaje sencillo con una sola herramienta reduce el tiempo y el coste de instalación

Con montaje previo para una instalación rápida que ahorra tiempo

Se monta de forma segura en la guía de cables (escalerilla) o en la charola pasacables

Los orificios de conexión a tierra de doble terminal mecánica UL proporcionan fácil adherencia a los códigos locales de conexión y conexión a tierra

Puntos de amarre de cables, dimensionados para correas de Velcro® de hasta 1 pulg., proporcionados en posiciones horizontales y verticales en múltiples lugares

Montaje paralelo o perpendicular a la canalización del cable

Las disposiciones de montaje multipunto abordan diversas necesidades de aplicación

El diseño abierto proporciona el máximo acceso a cables y equipos

El empaque inteligente con orificios para transporte manual facilita el transporte

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
E19T6U	26176	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.