

# Cable de red

## Data Solutions



El cable de red nVent SCHROFF proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables. Son de naturaleza general y se adaptan a diferentes aplicaciones como ventiladores, luces de gabinete, etc., conexiones de PC industriales, fuentes de alimentación ininterrumpidas, sistemas.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones: Ventiladores, luces de gabinete, conexiones de PC industriales, fuentes de alimentación ininterrumpidas y sistemas

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Cable

Table 1/2

| Número de catálogo | Conector de entrada              | Conector de salida | Longitud | Cantidad del paquete | Color | Tipo de conector |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------|-------|------------------|
| 60103-137          | BS = Estándar británico          | IEC C13            | 2500mm   | 1                    | Negro | Recto            |
| 60103-141          | EE.UU. = Estándar estadounidense | IEC C13            | 2500mm   | 1                    | Negro | Recto            |

| Número de catálogo | Conector de entrada | Conector de salida | Longitud | Cantidad del paquete | Color | Tipo de conector |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------|-------|------------------|
| 60103-131          | SCHUKO / UTE        | IEC C13            | 2500mm   | 1                    | Gris  | Recto            |
| 60110-360          | IEC C14             | IEC C13            | 500mm    | 1                    | Negro | Recto            |
| 60110-361          | IEC C14             | IEC C13            | 1000mm   | 1                    | Negro | Recto            |
| 60197-053          | IEC C14             | IEC C13            | 2500mm   | 1                    | Negro | Recto            |
| 60704-020          | SCHUKO / UTE        | IEC C13            | 2500mm   | 1                    | Gris  | En ángulo        |
| 62150-191          | SCHUKO / UTE        | IEC C13            | 2500mm   | 1                    | Negro | Recto            |

Table 2/2

| Número de catálogo | Material |
|--------------------|----------|
| 60103-137          | PVC      |
| 60103-141          | PVC      |
| 60103-131          | PVC      |
| 60110-360          | PVC      |
| 60110-361          | PVC      |
| 60197-053          | PVC      |
| 60704-020          | PVC      |
| 62150-191          | PVC      |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.