

Portadocumentos externo, Tipo 4, 4X y 12, 12.00 x 18.00 x 3.25, acero inoxidable Tipo 304

NÚMERO DE CATÁLOGO

ADPX4CSS



Montados en el exterior de un gabinete, los portadocumentos permiten acceder a la documentación del sistema sin tener que abrir la puerta del gabinete.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

Modelos de acero dulce:

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Models:

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Disponible en acero dulce o acero inoxidable para ajustarse al acabado del gabinete

Junta de espuma en el lugar para proteger la documentación en entornos exigentes

Con bisagra frontal para un acceso fácil al contenido

Tres tamaños para una amplia variedad de documentos

La parte superior inclinada escurre los líquidos y evita la acumulación de material extraño.

Perilla mariposa opcional e insertos de sistema de cierre de llave disponibles para mayor seguridad.

La parte delantera del conjunto se abisagra lejos del marco.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 16464

Familia de productos: InterSafe

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado

Espesor: 1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.