

Deshumidificador termoeléctrico H2Omit, 6.00x5.50x5.75, Gris, ABS

NÚMERO DE CATÁLOGO

H2OMITTER



El deshumidificador termoeléctrico H2Omit elimina la humedad del aire dentro del gabinete, proporcionando una manera económica y muy eficaz de proteger los componentes eléctricos y electrónicos de la condensación.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; File No. E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

CARACTERÍSTICAS

Reduce la corrosión que puede limitar la vida útil de los componentes eléctricos y electrónicos internos.

Condensa la humedad del aire interno del gabinete y de los líquidos restantes.

La provisión de drenaje incorporada con manguera de plástico dirige la humedad al drenaje de respiradero (se vende por separado).

Los respiraderos de aire laterales giratorios permiten la recirculación directa del aire de los controles críticos.

Se monta mediante el riel DIN en el panel interno o se monta directamente en el interior de la parte inferior del gabinete sobre el drenaje de respiradero (se vende por separado).

Se puede usar en gabinetes de acero suave, aluminio, acero inoxidable y no metálicos.

Funciona con alimentación CC de 24 voltios

4.5 A máx. (84 W)

Se ejecuta continuamente por encima de 32 °F (fuente de alimentación no incluida)*

Elimina 8 oz. de humedad en 24 horas

Diseño compacto 6.00 x 5.50 x 5.75 pulgadas

Un deshumidificador termoeléctrico incluye

Manguera de plástico de cuatro pies

Dos retenedores de manguera

Un retenedor de manguera de doble extremo

Seis pulgadas de Velcro®

Tira de siete pulgadas de riel DIN

Dos tornillos de montaje

High-impact ABS shell

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 17762

Anchura: 140mm

Fondo: 146mm

Material: ABDOMINALES

Acabado: Suave mate

Color: Gris

Fondo: 146mm

Altura: 152mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV.

* If continual operation is not desired, a Mechanical Hygrostat (AMHUM) can be wired to the thermoelectric dehumidifier and then set to turn the dehumidifier on at the desired relative humidity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE