

# Rack de acero para montaje en rack con marco abierto

## Data Solutions



El rack de acero de marco abierto se monta en la parte delantera del rack y es ideal para sostener equipos que no son de 19 pulg. en montaje en rack. Está disponible con o sin orificios de respiradero. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg)

### CARACTERÍSTICAS

El estante de acero para montaje en rack en marco abierto se monta en la parte delantera del rack y es ideal para sostener equipos que no son de 19 pulg. en montaje en rack

Está disponible con o sin orificios de respiradero. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg)

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| EMS1918            | 13266              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| EMS1922            | 13267              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| EMSV1918           | 13271              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| EMSV1922           | 13268              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Unidades de rack | Tipo      |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|-----------|
| EMS1918            | 13266              | 133mm  | 482mm   | 457mm | 3U               | Sólido    |
| EMS1922            | 13267              | 133mm  | 482mm   | 559mm | 3U               | Sólido    |
| EMSV1918           | 13271              | 133mm  | 482mm   | 457mm | 3U               | Ventilado |
| EMSV1922           | 13268              | 133mm  | 482mm   | 559mm | 3U               | Ventilado |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**