

Gabinete sísmico

Data Solutions



Los gabinetes sísmicos protegen los equipos de red LAN y WAN, los servidores y los equipos de teléfono/correo de voz durante la actividad sísmica en zona 4, y también son ideales para su uso en áreas de alta vibración o áreas con alta capacidad de carga. El diseño de enfriamiento pasivo del gabinete se puede aumentar con ventiladores opcionales.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

El NEBS es una marca comercial de Telcordia
 OSHPD Pre-Approval OPM-0200-13
 NEBS is a trademark of Telcordia

CARACTERÍSTICAS

ENC2189S se puede configurar para montaje en rack de 19 o 23 pulg. invirtiendo los ángulos del rack.

Ambas puertas, delantera y trasera, tienen bisagras a la izquierda y están equipadas con manija al ras y sistema de cierre con cerrojo de 3 puntos.

La misma llave proporciona acceso a todas las puertas y paneles laterales.

Las puertas y los paneles laterales son extraíbles para facilitar la instalación y las actualizaciones del equipo.

Puertas y paneles laterales empotrados en el marco

La base de acero de gran calibre con respiradero está diseñada para atornillarse al piso con sujetadores sísmicos.

El marco de acero soldado de gran calibre proporciona integridad estructural en presencia de actividad sísmica.

ESPECIFICACIONES

Color:	Jet Black
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Unidades de rack
--------------------	--------------------	--------	---------	-------	---------	------------------

ENC21710S	14245	2134mm	700mm	1000mm	1.9mm	45U
ENC21712S	14246	2134mm	700mm	1200mm	1.9mm	45U
ENC2178S	11062	2134mm	700mm	800mm	1.9mm	45U
ENC2189S	11063	2134mm	800mm	900mm	1.9mm	45U

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ángulos de rack adicionales	Tipo de taladro
ENC21710S	14245		Plaza
ENC21712S	14246		Plaza
ENC2178S	11062	ERA1921TPL	Golpeado
ENC2189S	11063	ERA192321TPL	Golpeado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE