

Manga para impulsor de picas de puesta a tierra con punta



CARACTERÍSTICAS

Para uso con picas de puesta a tierra sin rosca

Se desliza en la parte superior de la varilla de conexión a tierra para evitar que se aplaste mientras se está insertando en el suelo

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de varilla de conexión a tierra	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro (Ø)	Longitud (L)
B13714		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	1/2"	13.2 mm	152mm
EDS12		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	1/2"	13.3 mm	64mm
DH12M	158120	Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	1/2"	13.5 mm	100mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de varilla de conexión a tierra	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro (Ø)	Longitud (L)
EDS58		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	5/8"	14.7 mm	64mm
B13716		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	5/8"	14.7 mm	152mm
DH58M	158130	Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	5/8"	16 mm	100mm
B13718		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	3/4"	17.8 mm	152mm
B13733		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	3/4"	19.6 mm	152mm
B13722		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	1"	23.9 mm	152mm
B13737		Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable	1"	25.9 mm	152mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE