


Par de moldes de unión de juntas con clips y piezas de montaje, de señal



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto con piezas de montaje diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Producto: Molde, marcos y clips

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBM456F		Acero, Graphite	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925F		Acero, Graphite	Cabeza libre	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	Acero, Graphite	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS898F		Acero, Graphite	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.