

# Caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X



Estos gabinetes pueden usarse en aplicaciones interiores o exteriores, combinan una robusta bisagra continua, una junta de espuma sin uniones y abrazaderas de acero inoxidable con tornillos para un sello confiable que proteja los componentes de ambientes corrosivos.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL según CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA n.º 42184: Tipo 4, 4X, 12

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

## CARACTERÍSTICAS

Uniones soldadas en forma continua y acabado suave

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Tornillos y abrazaderas de acero inoxidable

Retire la puerta tirando del perno de bisagra continua de acero inoxidable.

Se incluyen tuercas de soldado para el montaje de paneles y kits de bloques de terminales opcionales.

Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta y el chasis

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Cepillado #4

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material              | Grosor del cuerpo |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-----------------------|-------------------|
| A6044CHNFSS        | 56450              | 152mm  | 102mm   | 102mm | Acero inoxidable 304  | 1.59mm            |
| A6044CHNFSS6       | 83390              | 152mm  | 102mm   | 102mm | Acero inoxidable 316L | 1.59mm            |
| A606CHNFSS         | 56260              | 152mm  | 152mm   | 102mm | Acero inoxidable 304  | 1.59mm            |
| A606CHNFSS6        | 83400              | 152mm  | 152mm   | 102mm | Acero inoxidable 316L | 1.59mm            |
| A1008CHNFSS        | 56280              | 254mm  | 203mm   | 102mm | Acero inoxidable 304  | 1.98mm            |
| A1008CHNFSS6       | 83420              | 254mm  | 203mm   | 102mm | Acero inoxidable 316L | 1.98mm            |
| A12106CHNFSS       | 56290              | 305mm  | 254mm   | 152mm | Acero inoxidable 304  | 1.98mm            |
| A12106CHNFSS6      | 83430              | 305mm  | 254mm   | 152mm | Acero inoxidable 316L | 1.98mm            |
| A1212CHNFSS        | 56460              | 305mm  | 305mm   | 152mm | Acero inoxidable 304  | 1.98mm            |
| A1212CHNFSS6       | 83440              | 305mm  | 305mm   | 152mm | Acero inoxidable 316L | 1.98mm            |
| A1412CHNFSS        | 56300              | 356mm  | 305mm   | 152mm | Acero inoxidable 304  | 1.98mm            |
| A1412CHNFSS6       | 83450              | 356mm  | 305mm   | 152mm | Acero inoxidable 316L | 1.98mm            |
| A1614CHNFSS        | 56310              | 406mm  | 356mm   | 152mm | Acero inoxidable 304  | 1.98mm            |
| A1614CHNFSS6       | 83460              | 406mm  | 356mm   | 152mm | Acero inoxidable 316L | 1.98mm            |
| A8064CHNFSS        | 56270              | 203mm  | 152mm   | 102mm | Acero inoxidable 304  | 1.98mm            |
| A8064CHNFSS6       | 83410              | 203mm  | 152mm   | 102mm | Acero inoxidable 316L | 1.98mm            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

A6044CHNFSS and A6044CHNFSS6 UL 508A Listed. Los números de catálogo restantes están certificados en UL 50.

Los paneles de montaje se compran por separado. Los paneles opcionales de acero inoxidable, compuestos y aluminio están disponibles para la mayoría de los tamaños.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**