

# Pupitre para planos, DDK



Esta mesa de dibujo proporciona una superficie estable que puede utilizarse como mesa de trabajo provisional, para documentos, para un ordenador o para dispositivos de medición. La mesa se pliega y queda a ras con el marco; es posible ajustar su inclinación.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se monta directamente sobre el marco de la puerta y proporciona una superficie estable para planos, documentación, ordenador o aparatos de medida. El pupitre es abatible y fijado en el interior del marco de la puerta. Ofrece un sistema de posicionado automático en ángulos de 55, 70° y 90°. El pupitre DDK800R5 se puede montar en puertas de 1000 mm de ancho utilizando el accesorio DCP1002.

Material: Chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Comentario: los escritorios de 800 mm de ancho pueden montarse en gabinetes de 1000 mm de ancho si se combinan con los perfiles de puerta, DCP

ESPECIFICACIONES

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Espesor:         | 1.35mm           |
| Color:           | Gris claro       |
| Material:        | Acero suave      |
| Acabado:         | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 7035         |

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                      |                      |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos |
| DDK600R5           | DDK600R5           | 342mm  | 487mm   | 365mm | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DDK800R5           | DDK800R5           | 342mm  | 687mm   | 365mm | Acero suave          | Libre-permanente     |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.