

RackPower PDU, RP2xxx, 120/208 VAC, 3-phase

Power Utilities

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering and remote outlet switching. Ultra-Low Profile Design with only 50 mm height.

CARACTERÍSTICAS

RackPower RP2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 100-120/200-240VAC, 3-phase WYE

Connecting cable 6", with NEMA L21 connector

C13 and C13/C19 Combo outlets

User-defined power-on time delay or automatic power-on sequencing

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Color	Longitud	Tensión CA	Función
RP2851	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Negro	1780 mm	208 V	Entrada supervisada, Salidas conmutadas

Table 2/2

Número de catálogo	Fondo	Anchura
--------------------	-------	---------

RP2851	75 mm	56 mm
--------	-------	-------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.