


Interbloqueo mecánico ProLine G2



La solución de interbloqueo mecánico y los componentes asociados se han rediseñado para simplificar la instalación y aumentar la seguridad del operario. La solución se basa en una varilla hexagonal de aluminio de ½ pulg. (~13 mm), que se alimenta a través de actuadores de puerta situados solo en la parte superior del gabinete. Los soportes del activador montados en la puerta que se enganchan con los actuadores, también instalados en serie, son un sistema de gancho y captura: la combinación de actuador y gancho aumenta la seguridad evitando la reenergización del sistema sin el cierre de todas las puertas secundarias y la puerta primaria.

Los componentes se pueden combinar para el interbloqueo de forma segura de cualquier configuración de gabinete, incluso para las aplicaciones en las que están presentes una puerta trasera o una serie de puertas. Tenga en cuenta que los componentes de interbloqueo funcionan con todas las opciones de puerta (simples, solapadas, dobles, de ventana y de desconexión), en la barra de la puerta superior cerca del centro para proporcionar la máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Solución basada en un tamaño de ½ pulgada (~13 mm). Varilla hexagonal de aluminio

Consulte las instrucciones de instalación para determinar qué componentes se requieren para interbloqueo seguro de una determinada solución.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Plateado

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo	Envío rápido
P2AMIB	36823	Acero suave	Support Bracket	No
P2AMIS	35973	Acero suave	Secondary Door Kit	No
P2AMIP	35972	Acero suave	Primary Door Kit	No
P2AMIE	35974	Acero suave	Extension Kit, Standard	No
P2AMISB	36312	Acero suave	Secondary Door Kit, Back	No
P2AMIEL	36313	Acero suave	Extension Kit, Long	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que los componentes de interbloqueo funcionan con todas las opciones de puerta (simples, solapadas, dobles, de ventana y de desconexión), en la barra de la puerta superior cerca del centro para proporcionar la máxima seguridad. Consulte las instrucciones de instalación para determinar qué componentes se requieren para interbloqueo seguro de una determinada solución.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.