

# Interscale 19" chasis de montaje en rack, no perforado

Chasis flexible de 19" con protección EMC integrada.  
Basado en la plataforma interscala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas

Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)

Protección EMC integrada

Protección de entrada hasta IP 30

Color RAL 7016

Casos modificados o personalizados disponibles bajo petición

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Acero; Aluminio                 |
| <b>Familia de productos:</b> | Interscala                      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso de factor de forma pequeño |
| <b>Tipo:</b>                 | Sólido                          |
| <b>Apantallamiento EMC:</b>  | Sí                              |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo    | Cantidad del paquete | Anchura útil | Montaje | De conformidad con               |
|--------------------|-----------------|----------|----------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 14821-105          | 1U              | 221.45mm | 1                    | 443.7mm      | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109 |
| 14821-107          | 1U              | 310.35mm | 1                    | 443.7mm      | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109 |
| 14821-307          | 3U              | 310.35mm | 1                    | 443.7mm      | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109 |
| 14821-305          | 3U              | 221.45mm | 1                    | 443.7mm      | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109 |
| 14821-207          | 2U              | 310.35mm | 1                    | 443.7mm      | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109 |
| 14821-205          | 2U              | 221.45mm | 1                    | 443.7mm      | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado                                  | Envío rápido |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|
| 14821-105          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14821-107          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14821-307          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14821-305          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14821-207          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14821-205          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**