


# Varistar CP levantado Top Cover



Cubierta superior del ventilador para una mejor ventilación y enfriamiento activo.

## CARACTERÍSTICAS

Utiliza los mismos ojos de levantamiento que la cubierta superior normal

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/rack Top Cover

**Grado de protección:** IP20

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 21630-583          | 600mm   | 300mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-584          | 600mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-585          | 600mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-586          | 600mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-587          | 600mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-588          | 600mm   | 1100mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 21630-589          | 600mm   | 1200mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-590          | 800mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-591          | 800mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-592          | 800mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-593          | 800mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-594          | 800mm   | 1100mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-595          | 800mm   | 1200mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 21630-583          | No           |
| 21630-584          | No           |
| 21630-585          | No           |
| 21630-586          | No           |
| 21630-587          | No           |
| 21630-588          | No           |
| 21630-589          | No           |
| 21630-590          | No           |
| 21630-591          | No           |
| 21630-592          | No           |

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 21630-593          | No           |
| 21630-594          | No           |
| 21630-595          | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE