

# ELICP Internal Plastic nVent LENTON Form Saver Plug for A2 Couplers



## CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

O-ring provides hydraulic seal

Color coded for the appropriate coupler size

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Anchura 1 (W1) | Anchura 2 (W2) | A     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| ELICP20            | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 57 mm          | 13 mm          | 10 mm |
| ELICP22            | 22 mm                                   | #7                                      |                            | 60 mm          | 13 mm          | 13 mm |
| ELICP25            | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 64 mm          | 13 mm          | 13 mm |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Anchura 1 (W1) | Anchura 2 (W2) | A     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| ELICP28            | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | 67 mm          | 13 mm          | 13 mm |
| ELICP32            | 32 mm                                   | #10                                     |                            | 70 mm          | 13 mm          | 13 mm |
| ELICP36            | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 75 mm          | 13 mm          | 13 mm |
| ELICP43            | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 83 mm          | 16 mm          | 13 mm |
| ELICP57            | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 102 mm         | 25 mm          | 13 mm |


Table 2/2

| Número de catálogo | Altura (H) | Color    |
|--------------------|------------|----------|
| ELICP20            | 11 mm      | Amarillo |
| ELICP22            | 11 mm      | Azul     |
| ELICP25            | 11 mm      | Rojo     |
| ELICP28            | 11 mm      | Negro    |
| ELICP32            | 11 mm      | Amarillo |
| ELICP36            | 11 mm      | Azul     |
| ELICP43            | 11 mm      | Rojo     |
| ELICP57            | 11 mm      | Azul     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

ELICP36 can also be used with P8/P9 position couplers for form saving applications (sizes 20, 22, 25 only).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.