

PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, Worldwide Design



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES

Versión de diseño: En todo el mundo (materiales disponibles a nivel mundial)

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	40 mm			95 mm	20 mm


Número de catálogo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	36 mm	#11	35 MILLONES	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Color
EL12PFFN	Rojo
EL28PFFN	Negro
EL40PFFN	Verde
EL20PFFN	Amarillo
EL36PFFN	Azul
EL22PFFN	Azul
EL16PFFN	Negro
EL32PFFN	Amarillo

Número de catálogo	Color
EL25PFFN	Rojo

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE