

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Servicios públicos de energía

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Cumple con
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Cumple con
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Número de catálogo	Locking Type	Material	Product Type	Protection Rating	Tipo	Works With
21630-760	4-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-761	4-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-762	4-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-763	4-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-764	4-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-765	4-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-766	5-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-767	5-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de

atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE