


EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities



The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

The rear hood is used as a shielded rear boundary. The rear hood requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Example: For a board depth of 160 mm a side panel (with rear hood) of 235 mm (175 mm + 60 mm) is used

Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary

Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile

For EMC-shielding please order EMC gasket for horizontal rail separately.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo
34561-763	6 U	63 HP	1	EuropacPRO	Tapa	Capucha trasera

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo
34561-752	3 U	84 HP	1	EuropacPRO	Tapa	Capucha trasera
34561-750	3 U	42 HP	1	EuropacPRO	Tapa	Capucha trasera
34561-764	6 U	84 HP	1	EuropacPRO	Tapa	Capucha trasera

Table 2/2

Número de catálogo	Compatible con
34561-763	Subpistas
34561-752	Subpistas
34561-750	Subpistas
34561-764	Subpistas

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.