

# Cajón de 19"



Cajones de 19" permiten el montaje de ordenadores portátiles, superficies de escritura para operaciones fáciles. El cajón SCHROFF 19" tiene una capacidad de carga de 15 KG, lo que permite montar una amplia gama de productos en el cajón.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 15 kg

Superficie de escritura opcional

## ESPECIFICACIONES

**Carga estática:** 15kg  
**Tipo de producto:** Gabinete/cajón rack  
**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 20110-054          | 1U              | Polvo recubierto | 1                    | Gris claro | RAL 7035        |                 |
| 20110-061          | 1U              | Polvo recubierto | 1                    |            |                 | Anodizado       |
| 20110-180          | 1U              | Polvo recubierto | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |                 |

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 20110-055          | 2U              | Polvo recubierto | 1                    | Gris claro | RAL 7035        |                 |
| 20110-056          | 3U              | Polvo recubierto | 1                    | Gris claro | RAL 7035        |                 |
| 20110-062          | 2U              | Polvo recubierto | 1                    |            |                 | Anodizado       |
| 20110-063          | 3U              | Polvo recubierto | 1                    |            |                 | Anodizado       |
| 20110-181          | 2U              | Polvo recubierto | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |                 |
| 20110-182          | 3U              | Polvo recubierto | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |                 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo  | Compatible con  | Envío rápido |
|--------------------|-------|-----------------|--------------|
| 20110-054          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-061          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-180          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-055          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-056          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-062          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-063          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-181          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |
| 20110-182          | Cajón | Gabinets de 19" | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE