

Interscale para NUC empotrado, refrigerado por conducción, 34 mm, 112, mm 107 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

14820-701



Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para placas eNUC, basada en la innovadora y flexible plataforma interscala nVent SCHROFF.

CERTIFICACIONES



STANDARDIZATION
GROUP FOR
EMBEDDED
TECHNOLOGIES

CARACTERÍSTICAS

Caja modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, tapa superior y panel frontal

Protección EMC integrada

Cumple con el estándar SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Recortes específicos para IES MB95 embeddedNUC board (<http://en.ies.de/>)

La construcción rígida requiere solo dos tornillos

Paneles laterales perforados para enfriamiento pasivo

Fijación de tacos de montaje a bordo

Color RAL 7016

Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones y serigrafía disponibles

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Caso de factor de forma pequeño

Familia de productos: Interescala
Tipo: Escritorio
Altura: 34mm
Anchura: 112mm
Fondo: 106.5mm
Material: Aluminio
Color: Gris antracita
Código de color: RAL 7016
Acabado: Polvo recubierto
Grado de protección: IP20
Refrigeración: Perforado
Cantidad del paquete: 1
Net Weight: 0.175kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casos modificados o personalizados a petición.

Solo los accesorios de Interscale enumerados son compatibles.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE