

nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

CARACTERÍSTICAS

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

ESPECIFICACIONES

Material: Poliéster uretano

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud (L)	Para uso con	Color
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Azul
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rojo
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Negro
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Amarillo
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Negro
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	10 LIBRAS	Amarillo

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)	Longitud (L)	Para uso con	Color
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Azul
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rojo
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Negro


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
LK307A	145811	0.08 kg
LK308A	145812	0.09 kg
LK316A		0.12 kg
LK320A		0.15 kg
LK309A	145813	0.11 kg
LK310A	145814	0.13 kg
LK311A	145815	0.15 kg
LK314A	145816	0.22 kg
LK318A	145817	0.5 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.