

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Mango incluido
24564-433	6 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	No
24564-432	6 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	No
24564-431	6 U	175 mm	1	Plano trasero	160 mm	No
24564-133	3 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	No
24564-132	3 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	No
24564-131	3 U	175 mm	1	Plano trasero	160 mm	No

Table 2/2

Número de catálogo	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto	Ancho del rack	Carga estática
24564-433	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Subrack/chasis	84 HP	7.5 kgf
24564-432	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Subrack/chasis	84 HP	7.5 kgf
24564-431	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Subrack/chasis	84 HP	7.5 kgf
24564-133	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Subrack/chasis	84 HP	7.5 kgf
24564-132	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Subrack/chasis	84 HP	7.5 kgf
24564-131	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Subrack/chasis	84 HP	7.5 kgf

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte