

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Servicios públicos de energía

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARACTERÍSTICAS

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho	Profundidad	Color	Color Code	Cumple con	Altura
21630-110	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-117	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm

Número de catálogo	Ancho	Profundidad	Color	Color Code	Cumple con	Altura
21630-116	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	800 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Product Type	Carga estática	Tipo	Works With
21630-110	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-111	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-112	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-113	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-114	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-115	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-117	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-116	Acero	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE