


Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo



Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire en el pasillo.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cubra para cerrar los huecos por encima de la puerta de contención

ESPECIFICACIONES

Anchura: 1200mm

Tipo de producto: Tapa

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Altura	Compatible con	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-873	Por encima del panel de relleno de la puerta, puerta corredera		Contención de pasillo	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Tipo	Altura	Compatible con	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21130-040	Por encima del panel de relleno de la puerta, puerta corredera	102mm	Contención de pasillo	1	Gris negro	RAL 7021
21630-165	Por encima del panel de relleno de la puerta, puerta corredera		Contención de pasillo	1	Gris negro	RAL 7021
21630-164	Por encima del panel de relleno de la puerta, puerta corredera		Contención de pasillo	1	Gris negro	RAL 7021
21130-059	Por encima del panel de relleno de la puerta, puerta corredera	192mm	Contención de pasillo	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Certificaciones	Envío rápido
21630-873	Polvo recubierto		No
21130-040	Polvo recubierto	RoHS	No
21630-165	Polvo recubierto		No
21630-164	Polvo recubierto		No
21130-059	Polvo recubierto	RoHS	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Trim cubre el área superior sobre la puerta hasta la cubierta superior.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.