

Kit de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY con 4 postes de base



El Kit extensible para soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY, permite a los instaladores una instalación rápida y sencilla en cubierta de unidades Mini Split para climatización. Se puede utilizar con el kit de extensión de bastidor de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY para vincular varias unidades de climatización. El diseño exclusivo del bastidor/abrazaderas de fijación ofrece un método de instalación más flexible y eficaz, con lo que los instaladores ahorran tiempo, dinero y espacio.

CARACTERÍSTICAS

Se tarda un 80 % menos en instalar este sistema que otras opciones estándar del mercado

Con un ajuste entre 305 y 457 mm (12 y 18"), se reduce la necesidad de utilizar distintos artículos

El aumento del ajuste otorga flexibilidad a la hora de mover barras, ya que se puede desplazar el kit según sea necesario

El kit de extensión permite una capacidad infinita para vincular unidades y admite opciones de montaje previo

Distribuya la carga de forma equitativa y evite daños en la membrana del techo con las bases de espuma tipo PEK de nVent CADDY

Distribuya la carga de forma equitativa y evite daños en la membrana del techo con las bases de espuma tipo PEK de nVent CADDY

Con una clasificación de carga, puede soportar una amplia variedad de tamaños o salidas BTU de equipos

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Temperatura	Altura (H)	Longitud (L)
PEKLD4	360530	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1052mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Base de poste (A)	Tubo cuadrado (B)	Conjunto de barra transversal (C)	Anchura (W)	Superficie
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------	------------

PEKLD4	360530	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092m ²
--------	--------	---------------	------------------	---------------	--------	---------------------

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Carga estática máxima (F)	Factor de seguridad de carga estática
PEKLD4	360530	14.6 kg	1779N	3:01

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

